

Очки РОСOM3 O88 SURGUT Super 18830



Код по каталогу: 131-0487-01

Очки РОСOM3 O88 SURGUT Super 18830

предназначены для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. Очки открытые со сферическими стеклами защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Не имеют металлических деталей, обладают электроизоляционными свойствами. Стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием super (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации). Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применять с противозумными наушниками, каской и респиратором.

Цвет линзы: бесцветная;

Покрывтие: Super;

Оптический класс: 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения);

Материал линзы: поликарбонат;

Вид носоупора: литой;

Регулировка дужек: нет;

Использование с корректирующими очками: нет;

Защитные свойства: 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
2C-1,2 - обозначение светофильтра 1 - первый оптический класс

FT - устойчивость к низкоэнергетическому

удару (45 м/с) при экстремальных температурах
N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ О88 SURGUT Strong Glass с мягким носоупором 18837-5

Очки предназначены для защиты глаз от механических воздействий и неионизирующего излучения, капель и брызг жидкостей. Модель открытая, со сферическими стеклами, обеспечивает защиту от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей, не содержат металлических деталей и обладают электроизоляционными свойствами.

Линзы выполнены из бесцветного поликарбоната с покрытием Strong Glass — двустороннее твердое покрытие, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняет свойства при интенсивной эксплуатации, в том числе при работе с абразивами. Оптический класс 1.

Очки оснащены мягким носоупором из ТЭП. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (артикул 00807). Могут использоваться с противοшумными наушниками, каской и респиратором. Очки можно мыть и дезинфицировать.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

